

Bli kjent MED Betjeningen

Lysdimmeren

MICROSAFE® MDIM

Gratulerer med din nye lysdimmer fra Microsafe. Nedenfor finner du en enkel forklaring på mulige betjeninger på din nye lysdemper

DIMMEREN

MDIM regulerer nivået til den lyskilden den er tilkoblet. Den viser til enhver tid den faktiske innstillingen i %, og kan betjenes på følgende måte.

Regulering av lysnivå

Opp-knapp regulerer lysstyrken opp. Ved å betjene denne, får du mere lys (1-99%).


Ned-knapp regulerer lysstyrken ned. Ved å betjene denne, får du mindre lys (1-99%).

Av-/På-knapp slår lysdemperen På eller Av.

Programmering av Min-/Maxnivå

Se Bruksanvisning eller ta kontakt med CTM Lyng.

Dimmer med %-vis visning av lysnivå...



CTM Lyng AS

Hallsetbakken 4,
7540 Klæbu

72 83 16 11 tlf
74 85 55 49 fax
www.ctmlyng.no